

WOKING - P1392301 - Pastilla de freno

Nº artículo

P13923.01

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975279026

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Lucas II

Homologación

E990R-01112/2142

Long.

162 mm

Altura

64,4 mm

Espesor

18,5 mm

Contacto avisador de desgaste

con contacto avisador de desgaste

cant. indicadores de desgaste

1 por eje

Long. contacto de aviso

325 mm

Peso

2,276 kg

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

con tornillos

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

CITROËN JUMPY 2.0 i

01.07 -

103

140 - 140

1997

Limusina

CITROËN JUMPY 1.6 HDi 90 8V

01.07 -

66

90

1560

Limusina

CITROËN JUMPY 1.6 HDi 90 16V

01.07 -

66

90

1560
Limusina

CITROËN JUMPY 2.0 HDi 95
07.11 -
72
98
1997
Limusina

CITROËN JUMPY 2.0 HDi 120
01.07 -
88
120
1997
Limusina

CITROËN JUMPY 2.0 HDi 125
07.11 -
94
128 - 128
1997
Limusina

CITROËN JUMPY 2.0 HDi 140
01.07 -
100
136 - 136
1997
Limusina

CITROËN JUMPY 2.0 HDi 165
07.10 -
120
163 - 163
1997
Limusina

CITROËN JUMPY Furgón 2.0 i
01.07 -
103
140 - 140
1997
Furgón

CITROËN JUMPY Furgón 1.6 HDi 90 8V
01.07 -
66

90
1560
Furgón


CITROËN JUMPY Furgón 1.6 HDi 90 16V
01.07 -
66
90
1560
Furgón

CITROËN JUMPY Furgón 2.0 HDi 120
01.07 -
88
120
1997
Furgón

CITROËN JUMPY Furgón 2.0 HDi 125
07.11 -
94
128 - 128
1997
Furgón

CITROËN JUMPY Furgón 2.0 HDi 140
01.07 -
100
136 - 136
1997
Furgón

CITROËN JUMPY Furgón 2.0 HDi 165
07.10 -
120
163 - 163
1997
Furgón



RR ECAMBIE **RR** 20