

WOKING - P314302 - Pastilla de freno

Nº artículo

P3143.02

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975272850

Criterios

Lado mont.

Eje trasero

Sistema de frenos

Akebono

Homologación

E990R-02.7008

Long.

107,6 mm

Altura

42,5 mm

Espesor

15,5 mm

Contacto avisador de desgaste

con contacto avisador de desgaste

cant. indicadores de desgaste

2 por eje

Peso

0,88 kg

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.4 (ZZE111_)

02.00 - 01.02

71

97

1398

Fastback

TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (ZZE112_)

02.00 - 01.02

81

110

1598

Fastback

TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.9 D (WZE110_)

02.00 - 01.02

51

69

1867

Fastback

TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 2.0 D-4D (CDE110_)

09.00 - 01.02

66

90

1995

Fastback

TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.4 (ZZE111_)

02.00 - 01.02

71

97

1398

Fastback

TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (ZZE112_)

02.00 - 01.02

81

110

1598

Fastback

TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D-4D (CDE110_)

09.00 - 01.02

66

90

1995

Fastback

TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.4 16V (ZZE111_)

02.00 - 11.01

71

97

1398

Sedán

TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 16V (ZZE112_)

02.00 - 11.01

81

110

1598

Sedán

TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.9 D (WZE110_)

02.00 - 11.01

51

69

1867

Sedán

TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D-4D (CDE110_)

09.00 - 11.01

66

90

1995
Sedán

TOYOTA COROLLA Wagon (E11_) 1.4 16V (ZZE111_)
02.00 - 10.01
71
97
1398
Ranchera familiar

TOYOTA COROLLA Wagon (E11_) 1.6 16V (ZZE112_)
02.00 - 10.01
81
110
1598
Ranchera familiar

TOYOTA COROLLA Wagon (E11_) 1.8 4WD (AE115_)
04.97 - 10.01
81
110
1762
Ranchera familiar

TOYOTA COROLLA Wagon (E11_) 1.9 D (WZE110_)
02.00 - 10.01
51
69
1867
Ranchera familiar

TOYOTA COROLLA Wagon (E11_) 2.0 D-4D (CDE110_)
09.00 - 10.01
66
90
1995
Ranchera familiar

TOYOTA COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_)
Tamaño llanta: 16 in
01.02 - 12.06
81
110
1598
Fastback

TOYOTA COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.8 VVTL-i TS
01.02 - 02.07

141 - 141

192 - 192

1796

Fastback

TOYOTA COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_)

02.05 - 02.07

165 - 165

224 - 224

1796

Fastback

TOYOTA COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.4 D (NDE120_)

07.04 - 02.07

66

90

1364

Fastback

TOYOTA COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 2.0 D-4D (CDE120_)

Tamaño llanta: 16 in

01.02 - 12.06

66

90

1995

Fastback

TOYOTA COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_)

Tamaño llanta: 16 in

01.02 - 12.06

81

110

1995

Fastback

TOYOTA COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_)

05.03 - 02.07

85

116

1995

Fastback

TOYOTA COROLLA Sedán (_E12J_, _E12T_) 1.6 VVT-i (ZZE121_)

Tamaño llanta: 16 in

08.02 - 07.07

81

110

1598

Sedán

TOYOTA COROLLA Ranchera familiar (_E12J_, _E12T_) 1.6 VVT-i (ZZE121_)

Tamaño llanta: 16 in

01.02 - 02.07

81

110

1598

Ranchera familiar

TOYOTA COROLLA Ranchera familiar (_E12J_, _E12T_) 2.0 D-4D (CDE120_)

Tamaño llanta: 16 in

01.02 - 02.07

66

90

1995

Ranchera familiar

TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_)

Tamaño llanta: 16 in

01.02 - 05.04

81

110

1598

Limusina

TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 2.0 D-4D (CDE120_)

Tamaño llanta: 16 in


01.02 - 05.04

66

90

1995

Limusina



RECAMBIE 20

