

WOKING - P608302 - Pastilla de freno

Nº artículo

P6083.02

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975267092

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Girling

Homologación

E990R-01112/246

Long.

130 mm

Altura

77 mm

Espesor

17 mm

Contacto avisador de desgaste

con contacto avisador de desgaste

cant. indicadores de desgaste

2 por eje

Peso

1,657 kg

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Artículo complementario/Información complementaria
con muelle

Artículo complementario / información complementaria 2
con tornillos

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A)

09.00 - 06.06

76

103

1597

Fastback

MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A)

07.95 - 07.97

85

116

1834

Fastback

MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A)

10.00 - 06.06

90

122

1834

Fastback

MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A)

09.97 - 06.06

92

125

1834

Fastback

MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A)

09.00 - 06.06

75

102

1870

Fastback

MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 DI-D

09.00 - 06.06

85

115

1870

Fastback

MITSUBISHI CARISMA Sedán (DA_) 1.6 (DA1A)

09.00 - 06.06

76

103

1597

Sedán

MITSUBISHI CARISMA Sedán (DA_) 1.8 (DA2A)

09.96 - 09.97

85

115

1834

Sedán

MITSUBISHI CARISMA Sedán (DA_) 2.0 16V GT EVO VI/VII

11.99 - 06.06

206 - 206

280 - 280

1997

Sedán

MITSUBISHI CARISMA Sedán (DA_) 1.9 DI-D (DA5A)

09.00 - 06.06

75

102
1870
Sedán

MITSUBISHI CARISMA Sedán (DA_) 1.9 DI-D
09.00 - 06.06
85
115
1870
Sedán

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1
10.04 - 06.12
55
75
1124
Fastback

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3
06.04 - 06.12
70
95
1332
Fastback

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5
06.04 - 06.12
80
109
1499
Fastback

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 CZT
03.05 - 06.12
110
150 - 150
1468
Fastback

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D
08.04 - 06.12
50
68
1493
Fastback

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D
08.04 - 06.12

70
95
1493
Fastback

mitsubishi colt czc Descaportable (RG) 1.5

05.06 - 07.09

80
109
1499
Descaportable

mitsubishi colt czc Descaportable (RG) 1.5 Turbo

05.06 - 07.09

110
150 - 150
1468
Descaportable

