

WOKING - P667312 - Pastilla de freno

Nº artículo

P6673.12

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975268815

Sustituye a
P4913.12
Criterios
Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios
Lado mont.
Eje trasero
Sistema de frenos
Girling
Homologación
E190R-01023/485
Long.
94,9 mm
Altura
51 mm
Espesor
16,2 mm
Contacto avisador de desgaste
con contacto avisador de desgaste
cant. indicadores de desgaste
2 por eje
Long. contacto de aviso
205 mm
Peso
1,155 kg
Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva
Artículo complementario/Información complementaria
con muelle
Artículo complementario / información complementaria 2
con tornillos

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V
09.01 - 05.06
103
140 - 140
2295
Limusina

FORD GALAXY (WGR) 2.8 V6
04.00 - 05.06
150 - 150
204 - 204
2792
Limusina

FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI

04.00 - 05.06

85

115

1896

Limusina

FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI

02.03 - 05.06

96

130 - 130

1896

Limusina

FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI

05.05 - 05.06

110

150 - 150

1896

Limusina

