

WOKING - P976341 - Pastilla de freno

Nº artículo

P9763.41

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Refs. comerciales

PSA976341

24872

Criterios

Homologación

E990R-01118/551

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Altura

39 mm

Espesor

14 mm

Contacto avisador de desgaste
con avisador acústico de desgaste
cant. indicadores de desgaste

1 por eje

Lado mont.

Eje trasero

Long.

105,5 mm

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

INFINITI EX 37

10.08 -

228 - 228

310 - 310

3694

Fastback

INFINITI EX 30d

04.10 -

175 - 175

238 - 238

2993

Fastback

INFINITI G Coupé 37

09.10 -

235 - 235

320 - 320

3696

Coupé

INFINITI G Coupé 37

09.07 -

243 - 243

330 - 330

3694
Coupé

INFINITI G Descapotable 37
09.10 -
235 - 235
320 - 320
3696
Descapotable

INFINITI G Sedán 37
10.08 -
235 - 235
320 - 320
3696
Sedán

INFINITI G Sedán 37 X
10.08 -
235 - 235
320 - 320
3696
Sedán

INFINITI M (Y51) 35h
04.11 -
225 - 225
306 - 306
3498
Sedán

INFINITI M (Y51) 37
03.10 -
235 - 235
320 - 320
3696
Sedán

INFINITI M (Y51) 30d
03.10 -
175 - 175
238 - 238
2993
Sedán

INFINITI Q70 (Y51) 3.0
03.13 -
175 - 175

238 - 238

2993

Sedán

INFINITI Q70 (Y51) 3.5 Hybrid

03.13 -

225 - 225

306 - 306

3498

Sedán

INFINITI Q70 (Y51) 3.7


03.13 -

235 - 235

320 - 320

3696

Sedán



RR ECAMBIE **20**